

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218560 50
GTIN	4045197462367
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	32 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm

Kraaglengte L_1	15 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	8,5 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Opnameboring- \emptyset	16 mm
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1102
Wisselplaatschroevenset	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219948
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2