

**Garant**
**Opname conisch, HSK-A 63, Voor snijkop-Ø D: 20mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 210582 20     |
| GTIN          | 4045197557988 |
| Artikelklasse | 21Z           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Afkoppellengte A-maat    | 104 mm               |
| Nuttige lengte $L_1$     | 78 mm                |
| Voor snijkop-Ø D         | 20 mm                |
| Buiten-Ø $d_1$           | 19,8 mm              |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 25 Nm                |
| Serie                    | TopCut               |
| Opname                   | HSK-A 63             |
| Inwendige koeling        | ja                   |
| Producttype              | Inschroeffreesopname |

