

**Garant**
**Opname conisch met inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-Ø D: 20mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	210567 20
GTIN	4045197557827
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Voor snijkop-Ø D	20 mm
Nuttige lengte $L_1$	72 mm
Buiten-Ø $d_1$	19,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
Totale lengte L	130 mm
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Opname	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname