

**HELICOIL® Plus**  
made by **BOLLHOFF****Draadreparatie-assortiment, Inhoud: M5-M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draadreparatie-assortiment bestaat uit diverse reparatiesets voor metrische ISO-schroefdraad. Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad. **230-delig:**

(resp. 20 inserts 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)

(resp. 10 inserts 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

**Toepassing:**

Voor efficiënte **reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe scharbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

**Levering:**

Helicoil®plus draadinserts met diverse afmetingen en lengtes, 5 spiraalboren, 5 HSS-handtappen, 5 inbouwspindels, 5 tapbrekers, 1 kunststof koffer (lxbxh) 420x340x120 mm.

**Opmerking:**

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

---

## Technische beschrijving

Aantal inserts draadlengte 1,5×D	70
Aantal inserts draadlengte 1×D	70
Aantal inserts draadlengte 2×D	70
Producttype	Draadreparatie