

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p = 5\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 50\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218562 50
GTIN	4045197462411
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200\text{ mm}$  leverbaar.

**Technische beschrijving**

Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	2
Maximale insnijdiepte $a_{e\text{max}}$	8,5 mm

Kraaglengte L <sub>1</sub>	15 mm
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219949
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2