

Yale

Machinekrik met hefvoet YAM, Belastbaarheid: 15t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086046 15
GTIN	4025092338851
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Machinekrik met compacte afmetingen; de last kan zowel met de hefvoet als met de kop worden geheven. Zeer stabiel, de pomphefboom is 270° draaibaar (niet maat 2).

Toepassing:

Oplichten, uitlijnen en omzetten van machines of vergelijkbare lasten en voor algemene reparatie- en montagewerkzaamheden.

Technische beschrijving

Automatische terugtrekveer	nee
Hoogte	344 mm
Hefhoogte	140 mm
Hefvoet breedte	110 mm
Minimale aanzethoogte	33 mm
Gewicht	53 kg

Lengte	321 mm
Hefvoet lengte	60 mm
Breedte	258 mm
Maximale belastbaarheid	15 t
Producttype	Hydraulische machinekrik