

Garant**GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 15,7/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215570 15,7/2
GTIN	4045197409188
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfreesen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing** in **instabiele omstandigheden** of voor **spindels met gering aandrijfvermogen**.

Toepassing:

voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Opmerking:

bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	26 mm

geschikte wisselplaat	AP.. 1335..
Snijkant-Ø D _c	15,7 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Opnamedraad M	M8
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	29,4 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,2 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	28,4 mm
Rampinghoek α _{max}	1,69 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	10,2 mm
Serie	Softcut®
Ø D ₃	12,7 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219826
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
	674252 8IP

PrecisionBit voor Torx Plus[®], 1/4 inch E 6,3 Torx Plus[®]-
profiel 8IP
