

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218562 160
GTIN	4045197647580
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	41,2 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Opnameboring- $\varnothing$	40 mm
Kraag- $\varnothing d_1$	70 mm

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	8
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	160 mm
Aantal wisselplaten	16
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219949
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 9IP	674252 9IP