

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 6$ mm, $\varnothing D: 50$ mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218564 50
GTIN	4045197462459
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	32 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Kraaglengte L_1	15 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Opnameboring- \emptyset	16 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	8,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1203
Wisselplaatschroevenset	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219950