

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 125/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Serie	DOVEIQMILL
Aantal snijkanten Z	9
geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Totale lengte L _{totaal}	63 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4,6 mm
Maximale buiten- \emptyset D_{\max}	134,4 mm
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------