

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 160/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	11
Serie	DOVEIQMILL
Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	169,4 mm
geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Snijkant-Ø D_c	160 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4,6 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------