



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 16/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Rampinghoek α_{\max}	4,3 graden
Serie	LOGIQ4FEED
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Instelhoek κ	17 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	11,97 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	31 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Snijkant-Ø D_c	16 mm

Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Aantal snijkanten Z	2
Fabrikantnummer	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------