



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 20/3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	32,6 mm
Instelhoek κ	17 graden
Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	50 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	0,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	39 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,7 graden
Ranglingengte L voor $\alpha_{\max}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	140 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------