



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	42,6 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	150 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	0,8 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm

Instelhoek $\kappa$	17 graden
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,8 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	28,64 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------