


SYHU 0704ADN-P, IC28, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Plaatdikte E	4,76 mm
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Hoekradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-P
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28

ISO-code wisselplaat	SYHU 0704ADN-P
Soort	IC28
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	480 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		