

**NEODO vlak-/hoekfrees, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouders. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h ₆	25 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L _{totaal}	95 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	5 mm
Afkoppellengte L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Serie	NEODO
Fabrikantnummer	S890 ESZ D25-3-W25-R08
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------