



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 20/3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	25 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	39 mm
Opnamedraad M	M10
Aantal snijkanten Z	3
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,8 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	19,08 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,7 graden
Snijkant- $\varnothing D_c$	20 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fabrikantnummer	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------