



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	30 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	42,6 mm
Opnamedraad M	M12
Aantal snijkanten Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	1,8 graden
Serie	LOGIQ4FEED
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,8 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	28,64 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Fabrikantnummer	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------