



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	56,6 mm
Rampinghoek α _{max}	1,2 graden
Serie	LOGIQ4FEED
Aantal snijkanten Z	5
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	63 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	42,97 mm

Ø D ₃	24,6 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a _p	0,8 mm
Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Fabrikantnummer	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------