



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 35/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	62,6 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	46,87 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinghoek α _{max}	1,1 graden
Helicoïdaal frezen a _p	0,8 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm

Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------