

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	32 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	12
Aantal wisselplaten	12
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Totale lengte L_{totaal}	45 mm
Serie	HELISLOT

Kraaglengte L_1	30,5 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
Groefbreedte a_p	14 mm
Fabrikantnummer	FDN D125-14-32-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------