


NEODO vlak-/hoekfrees, met boring, \varnothing DC / aantal snijkanten Z: 32/4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Artikelklasse	19D

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Snijkant- \varnothing D _c	32 mm
Opnameboring- \varnothing	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale snijdiepte a _{p max}	5 mm
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Totale lengte L _{totaal}	32 mm
Serie	NEODO

Fabrikantnummer	S890 FSZ D032-04-16-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------