

**HELISLOT hoekfrees, met boring, Ø DC / Zeff: 63/3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 227716 63/3   |
| GTIN          | 7291075377743 |
| Artikelklasse | 19D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

|  |            |
|--|------------|
| geschikte wisselplaat                        | XNMU130608 |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$            | 80 mm      |
| Serie  | HELISLOT   |
| Aantal wisselplaten                          | 18         |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$      | 69 mm      |
| Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$ | 3          |
| Snijkant-Ø $D_c$                             | 63 mm      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Opnameboring-Ø    | 27 mm                 |
| Fabrikantnummer   | SM D063-69-3-27R XN13 |
| Schachtuitvoering | met boring            |
| Producttype       | Hoekfrezen            |

---

## Accessoires

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Spanschroef Type 1 | 229697 1 |
|--------------------|----------|