

**HELISLOT hoekfrees, met boring, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	69 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Aantal wisselplaten	30
Snijkant-Ø D_c	80 mm
geschikte wisselplaat	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Totale lengte L_{totaal}	85 mm

Opnameboring-Ø	32 mm
Fabrikantnummer	SM D080-69-5-32R XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------