

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Serie	HELISLOT
Snijkant-Ø D _c	160 mm
Aantal wisselplaten	18
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	18
Kraaglengte L ₁	35 mm

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	45 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Groefbreedte a_p	10 mm
Fabrikantnummer	FDN D160-10-40-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------