

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	10
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal wisselplaten	10
Serie	HELISLOT
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e\text{max}}$	22,5 mm

Kraaglengte L_1	27 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Groefbreedte a_p	10 mm
Fabrikantnummer	FDN D080-10-22-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------