


**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 100/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227722 100/12 |
| GTIN | 7291075430783 |
| Artikelklasse | 19D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Aantal wisselplaten | 12 |
| Effectief aantal snijkanten Z_{eff} | 12 |
| Serie | HELISLOT |
| Snijkant-Ø D_c | 100 mm |
| Maximale insnijddiepte $a_{e\text{max}}$ | 25 mm |
| Opnameboring-Ø | 32 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Totale lengte L_{totaal} | 14 mm |
| Groefbreedte a_p | 10 mm |
| Fabrikantnummer | SDN D100-10-32-XN09 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Producttype | Schijffrees |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3 | 229695 3 |
|---------------------------------------|----------|