

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 63/6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 226486 63/6 |
| GTIN | 7291075314137 |
| Artikelklasse | 19D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Rampinghoek α_{\max} | 0,9 graden |
| Serie | HELI3MILL |
| geschikte wisselplaat | TP..1003.. |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 515,62 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 63 mm |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 125 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 122,4 mm |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| $\varnothing D_3$ | 59 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 45 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 2,9 mm |
| Fabrikantnummer | HM390 FTP D063-6-22-10 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Ramping |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Wisselplaatschroevenset5-delig Type 1 | 229695 1 |
|---------------------------------------|----------|