

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 125/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Aantal wisselplaten	14
Opnameboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Totale lengte L _{totaal}	14 mm
Maximale insnijddiepte a _{e,max}	34 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	14
Groefbreedte a_p	10 mm
Fabrikantnummer	SDN D125-10-40-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------