

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Maximale insnijddiepte a <sub>e max</sub>	20 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	14 mm
Aantal wisselplaten	10
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	10

Serie	HELISLOT
Groefbreedte a <sub>p</sub>	10 mm
Fabrikantnummer	SDN D080-10-27-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------