

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELISLOT
ISO-code wisselplaat	XNMU 090408-PNTN
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f_z	0,15 mm
Type	ST900

Geometrie	PNTN
Fabrikantnummer	XN MU 090408-PNTN IC5400
Soort	IC5400
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	170 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		