

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	100 mm
Groefbreedte a_p	14 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	23 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	10
Aantal wisselplaten	10
Opnameboring-Ø	32 mm

Totale lengte L_{totaal}	18 mm
Serie	HELISLOT
Fabrikantnummer	SDN D100-14-32-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------