

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Groefbreedte a_p	14 mm
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	33 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Aantal wisselplaten	12

Totale lengte L_{totaal}	18 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	12
Fabrikantnummer	SDN D125-14-40-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------