



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met boring, Ø DC/ aantal snijkanten Z: 42/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Snijkant-Ø D _c	42 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	83 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	64,45 mm
Serie	LOGIQ4FEED
geschikte wisselplaat	XNMU040310..

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Fz Helix	0,8
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek α_{max}	0,8 graden
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	17 graden
Fabrikantnummer	FFX4 FD042-6-16-04
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------