



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met boring, Ø DC/ aantal snijkanten Z: 50/7



Bestelgegevens

Bestelnummer	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	73,66 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8

Snijkant-Ø D_c	50 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	92,6 mm
Rampinghoek α_{max}	0,7 graden
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Aantal snijkanten Z	7
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	17 graden
Fabrikantnummer	FFX4 FD050-7-22-04
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------