



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met boring, Ø DC/ aantal snijkanten Z: 32/5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	42,97 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm

Fz Helix	0,8
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,2 graden
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,8 mm
Aantal snijkanten Z	5
Serie	LOGIQ4FEED
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Instelhoek $\kappa$	17 graden
Inwendige koeling	ja
Fabrikantnummer	FFX4 FD032-5-16-04
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------