

**TDKT 150532-PDR, IC830, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226588 UNI
GTIN	7291075312867
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snikkanten	3
Serie	HELI3MILL
ISO-code wisselplaat	TDKT 150532-PDR
Type	UNI
Hoekradius	3,2 mm
Geometrie	PDR

Fabrikantnummer	HM390 TDKT 150532-PDR IC830
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		