



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Instelhoek κ	17 graden
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	42,97 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Raminghoek α_{max}	1,2 graden
geschikte wisselplaat	XNMU040310..

Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------