

**TPKT 1003PDR, IC845, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Voeding $f_z$	0,13 mm
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Soort	IC845

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		