


**TPKT 100304PDR, IC808, Type: ST900**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	226501 ST900
GTIN	7291075313703
Artikelklasse	19A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 8,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Serie	HELI3MILL
Voeding $f_z$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	TPKT 100304PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 100304PDR IC808
Soort	IC808

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		