


**SYHU 0704ADN-MM, IC830, Type: ST1400**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Artikelklasse	19A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Hoekradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-MM
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830

ISO-code wisselplaat	SYHU 0704ADN-MM
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		