

**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometrie	PNN-MM

Fabrikantnummer	XNMU 130608PNN-MM IC330
Soort	IC330
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		