


SYHU 070400N-MM, IC830, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-MM
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830

ISO-code wisselplaat	SYHU 070400N-MM
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		