

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227744 S
GTIN	7291075311303
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,15 mm
Type	S
ISO-code wisselplaat	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometrie	PNN-MM

Fabrikantnummer	XNMU 130608PNN-MM IC380
Soort	IC380
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt onder voorwaarden	50 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt onder voorwaarden	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt onder voorwaarden	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt onder voorwaarden	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		