

**TPCT 1003PDR, IC808, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 8,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Voeding f_z	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR
Geometrie	PDR

Fabrikantnummer	HM390 TPCT 1003PDR IC808
Soort	IC808
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		