



## TPKT 100304PDR, IC830, Type: UNI



### Bestelgegevens

Bestelnummer	226511 UNI
GTIN	7291075313710
Artikelklasse	19A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 8,0 mm.

### Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR-MP
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 100304PDR IC830
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		