


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227745 GG
GTIN	7291075311310
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	XNMU 130608PNTN
Type	GG
Serie	HELISLOT
Voeding $f_z$	0,15 mm
Hoekradius	0,8 mm

Geometrie	PNTN
Fabrikantnummer	XNMU 130608PNTN IC5100
Soort	IC5100
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG	geschikt	340 m/min	K
GGG	geschikt onder voorwaarden	260 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		