


**XNMU 130608PNTN, IC810, Type: GGG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Type	GGG
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f_z$	0,15 mm

Geometrie	PNTN
Fabrikantnummer	XNMU 130608PNTN IC810
Soort	IC810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG	geschikt onder voorwaarden	300 m/min	K
GGG	geschikt	240 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		