



TPKT 1003PDR-FW, IC830, Type: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	226514 UNI
GTIN	7291075313598
Artikelklasse	19A

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Met kartelprofiel voor het ruwen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR-FW
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR-FW
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		