

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Serie	HELISLOT
Type	INOX
ISO-code wisselplaat	XNMU 090408-PNTN
Voeding f_z	0,1 mm

Geometrie	PNTN
Fabrikantnummer	XNMU 090408-PNTN IC830
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		